

### Sonická technologie

Všechny zubní kartáčky OMRON Sonic style pracují na principu sonické technologie. Tato technologie díky vysokým rychlostem kmitů velmi účinně odstraňuje zubní plak i v mezizubních prostorech.




### Effektivní čištění

Tekutina v ústech se při sonických vibracích dynamicky rozkmitá. Tak jsou efektivně čištěna i těžko dostupná místa při zachování maximální šetrnosti k dásním a zubní sklovině. Příjemný pocit zlepšení ústní hygieny poznáte ihned po prvním použití.



## Srovnávací tabulka



Název/ číslo modelu	HT-B458-S	HT-B458-R	HT-B456	HT-B450	HT-B201
Barva	●	●	●	●	●
Štíhlý design a nízká hmotnost	✓	✓	✓	✓	✓
Balení včetně čistící hlavice se 3 druhy vláken „Triple Cleaning“	✓	✓	✓	✓	✓
Balení včetně čistící hlavice s velmi jemnými vlákny „Super-Fine Soft“	✓	✓	✓		
Automatické vypnutí po 3 minutách	✓	✓	✓	✓	
3 různé čistící režimy	✓	✓	✓		
30 vteřinový časovač	✓	✓			
5 rychlostí	✓	✓			
Standardní kmit	~25.500	~25.500	~25.500	~25.500	~20.000
Široký kmit	~13.000	~13.000	~13.000		
Bodový kmit	~33.000	~33.000	~33.000		
Typ baterie	2x Ni-MH 2,4 V – indukční nabíjení				1x AA alkalická baterie

CE



měřiče krevního tlaku • teploměry • inhalátory • sonické zubní kartáčky  
 • monitory tělesné stavby těla • elektrické neurostimulátory • krokoměry

**V prodeji v lékárnách, zdravotnických potřebách a specializovaných prodejnách.**

**Pouze zde vám zaškolení odborníci pomohou s výběrem pro vás vhodného přístroje.**

Obchodní zastoupení OMRON pro ČR: CELIMED s.r.o.

Spotřebitelská linka: 417 639 530

Více na [www.kartacky-omron.cz](http://www.kartacky-omron.cz)

CELIMED

01-41/2010

OMRON



**Sonic style™**  
 Japonské sonické zubní kartáčky

Odstranění plaku  
 i v mezizubních prostorech  
 Maximální šetrnost  
 k dásním a zubní sklovině

Nová sonická technologie  
 s vysoce účinným čistícím efektem

# Sonic style™

## Zubní kartáček, který si okamžitě oblíbíte

Ideálně  
byste měli  
používat  
zubní kartáček  
3 minuty 2x denně  
365 dní v roce!  
Čištění bude pro vás  
přirozené.  
OMRON věří, že denní rutina  
se stane zábavou.

### Štíhlý a lehký

OMRON Sonic style nabízí ucelenou  
řadu štíhlých a lehkých sonických  
zubních kartáčků. Vyberte si dle  
individuální potřeby.

## Unikátní čistící režimy – bodový a široký kmit



**Široký kmit –  
13.000 kmitů/oscilací  
za minutu**

Dvojnásobně široký kmit  
pro jemné čištění  
mezizubních prostor  
a dásní.

**Bodový kmit –  
33.000 kmitů/oscilací za minutu**

Pohybuje se 1,5x hlouběji  
ve vertikálním směru.  
Efektivní čištění stoliček a vnitřní  
strany předních zubů.



**Standardní kmit –  
25.000 kmitů/oscilací za minutu**

Efektivní odstraňování zubního plaku  
sonickou technologií.

## Sonic style se přizpůsobí vašim potřebám čištění

**Zdokonalené čistící  
hlavice kartáčků\***

**Hlavice „Triple Cleaning“  
– s 3D efektem**

Pro efektivní odstranění  
plaku trojitým čištěním  
pomocí tří druhů vláken.  
Obj. kód SB070  
(v balení 2 kusy)

**Hlavice „Super-Fine Soft“  
– jemná**

Pro velmi jemné  
a šetrné čištění  
u citlivých zubů.  
Obj. kód SB080  
(v balení 2 kusy)

**Hlavice „Point Brush“  
– jednosvazková**

Pro bodové čištění  
rovnátek nebo mezer  
mezi nesouměrnými  
zuby.  
Obj. kód SB090  
(v balení 2 kusy)

*\* Všechny typy hlavice lze použít pro všechny druhy  
zubních kartáčků OMRON Sonic style.  
Doporučujeme výměnu hlavice kartáčku minimálně  
každé tři měsíce nebo dle opotřebení.*

